



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

CIGAMERIOS

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024
CHAMADA PUBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 02/2024

HOMOLOGO, nos termos da legislação em vigor, o resultado da primeira ata de análises de bens referente ao Processo Licitatório nº 05/2024, Chamada Publica Nº 02/2024, que tem como objeto a a **PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS PARA FORMAÇÃO DE UM CADASTRO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO E CORRELATOS**, tendo como resultado:

| LOTE | ITEM | UN | MARCAS ACEITÁVEIS | MARCAS RECUSADA |
|------|--|-------------|------------------------|-----------------|
| 4 | AFASTADOR FARABEUT ADULTO 12CM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 5 | AFASTADOR MEAD. (13CM. AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 6 | AFASTADOR MINNESSOTA 14CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 10 | ALAVANCA APICAL ANODIZADO # 301 – LAMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR TAMANHO 15 CM. CABO OCO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 11 | ALAVANCA APICAL ANODIZADO # 302 - LAMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR TAMANHO 15 CM. CABO OCO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 12 | ALAVANCA APICAL ANODIZADO # 303 LAMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR TAMANHO 15 CM. CABO OCO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 13 | ALAVANCA APICAL ANODIZADO # 304. LAMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR TAMANHO 15 CM. CABO OCO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 14 | ALAVANCA POTTS (DIREITA) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 15 | ALAVANCA POTTS (ESQUERDA) FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 16 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO # 2- CABO OCO. ADULTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 17 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO # 2- CABO OCO. INFANTIL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 18 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO #1L- CABO OCO. ADULTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 19 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO #1L- CABO OCO. INFANTIL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 20 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO #1R- CABO OCO. ADULTO. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 21 | ALAVANCA SELDIN ANODIZADO #1R- CABO OCO. INFANTIL. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENNIUM/GOLGRAN | |
| 22 | ALGINATO COMPRESSA A REGULAR, AROMA MENTA PARA IMPRESSÕES, REFIL COM 454 G ALGINATO TIPO I: PRESA RÁPIDA, PARA IMPRESSÕES; SABOR: TUTTI-FRUTTI; GRANDE ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; MUDA DE COR UMA ÚNICA VEZ; EXCELENTE COMPATIBILIDADE COM GESSO ODONTOLÓGICO. APRESENTAR AMOSTRA | REFIL 454 G | DENTSPLY JELTRATE PLUS | |

| | | | | |
|----|---|-------------|--|--|
| 23 | ALGINATO DE PRESSA EXTRA RÁPIDA, PARA IMPRESSÕES ORTODÔNTICAS, REFIL COM 500GM, ALTA ELASTICIDADE: PERMITE QUE O MATERIAL RETORNE À SUA FORMA ORIGINAL. ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO: REDUZ O RASGO DE RASGO DA IMPRESSÃO QUANDO É REMOVIDO DE BOCA DO PACIENTE. TEMPO DE TRABALHO: 1 MINUTO E 5 SEGUNDOS, CONSIDERANDO TEMPERATURA DA ÁGUA EM 23°C. TEMPO PARA PRESA (NA BOCA DO PACIENTE): 45 SEGUNDOS. TIXOTRÓPICO. AROMA DE BAUNILHA, AGRADÁVEL PARA PACIENTES ODONTOPEDIÁTRICOS. COR AMARELA. LIVRE DE POEIRA. EMBALADO EM ATMOSFERA MODIFICADA. GARANTIA DE 5 ANOS; REGISTRO ANVISA . APRESENTAR AMOSTRA | REFIL 500 G | ZHERMACK ORTHOPRINT | |
| 27 | ALVEOLÓTOMO 16 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 28 | ALVEOLÓTOMO CURVO 16 CM, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 29 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. APRESENTAR AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | SCHUSTER VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II | |
| 30 | APARELHO ODONTOLÓGICO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM MÍNIMO 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. BOMBA PERISTÁLTICA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DA ULTRASSOM DE MÍN. 24.000HZ E MÁX. 30.000HZ, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. POTÊNCIA: 60 VA. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. PEDAL ÚNICO DE COMANDO PARA ACIONAMENTO TANTO PARA ULTRASSOM QUANTO PARA O JATO DE BICARBONATO. PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DO JATO PARA EVITAR O ENTUPIMENTO NAS VÁLVULAS. DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE ACOPLADO E REMOVÍVEL. CAPACIDADE DE LÍQUIDO (RESERVATÓRIO BOMBA PERISTÁLTICA) MIN.1 LITRO. RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM CAPACIDADE MIN. 20G E MÁX. E 40G. CORPO CONFECCIONADO EM ABS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. APRESENTAR AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | SCHUSTER JETLAX SONIC BP II LED | |
| 31 | AUTOCLAVE 21L. SISTEMA DIGITAL COM DISPLAY DE LCD. MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. CAPACIDADE: 21 LITROS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO | UNIDADE | CRISTÓFOLI VITALE CLASS CD | |

| | | | | |
|----|---|---------|------------------------|--|
| | INOX. ACOMPANHA 3 BANDEJAS, E POSSUI ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 27 PROGRAMAS DE SEGURANÇA. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | | | |
| 32 | AUTOCLAVE 54L. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. ACOMPANHA 3 BANDEJAS, E POSSUI ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. CÂMARA EM AÇO INOX. MÍNIMO 26 PROGRAMAS DE SEGURANÇA. PORTA COM SISTEMA DE ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB. SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA. MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | CRISTÓFOLI VITALE 54 L | |
| 35 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX DE 0,05X5MMX50CM (ROLO) - APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE DE RESISTÊNCIA. | UNIDADE | MICRODONT | |
| 36 | BANDA MATRIZ DE AÇO INOX DE 0,05X7MMX50CM (ROLO) - APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE DE RESISTÊNCIA. | UNIDADE | MICRODONT | |
| 37 | BARREIRA GENGIVAL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. NÃO IRRITA A OS TECIDOS GENGIVAIS. POSSUI VISCOSIDADE E TIXOTROPIA ADEQUADOS PARA PERMITIR FÁCIL E PERFEITA COBERTURA DOS TECIDOS MOLES, SEM ESCORRER PARA REGIÕES INDESEJÁVEIS. EXCELENTE PODER DE VEDAÇÃO. ADERÊNCIA MÍNIMA E PERFEITA SOBRE A GENGIVA. NÃO SOLTA DA GENGIVA A MENOS QUE FORÇADA. SAI POR INTEIRO NO MOMENTO DE RETIRÁ-LO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | FGM | |
| 39 | KIT DE CONDENSAÇÃO. BISNAGA DE 120G DE PERFIL FLUIDO LIGHT BODY + BISNAGA DE 50G DE CATALIZADOR. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | VIGODENT PERFIL | |
| 41 | BROCA ALTA ROTAÇÃO ENDO Z – CURTA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MICRODONT | |
| 42 | BROCA ALTA ROTAÇÃO ENDO Z – LONGA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MICRODONT | |
| 44 | BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº02. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR | |
| 45 | BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº04. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 46 | BROCA CARBIDE CIRURGICA Nº08 HASTE LONGA. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 47 | BROCA CARBIDE FG Nº 3 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 48 | BROCA CARBIDE FG Nº1/2 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 49 | BROCA CARBIDE FG Nº1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 50 | BROCA CARBIDE FG Nº2 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 51 | BROCA CARBIDE FG Nº4 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 52 | BROCA CARBIDE FG Nº5 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 53 | BROCA CARBIDE FG Nº6 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 54 | BROCA CARBIDE FG Nº6 PARA ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 55 | BROCA CARBIDE FG Nº8 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS. | |
| 56 | BROCA CARBIDE Nº2 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 57 | BROCA CARBIDE Nº4 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |

| | | | | |
|----|---|---------|--------------------------------|--|
| 58 | BROCA CARBIDE N°6 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 59 | BROCA CARBIDE N°7 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 60 | BROCA CARBIDE N°700 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 61 | BROCA CARBIDE N°701 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 62 | BROCA CARBIDE N°702 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR ANGELUS | |
| 63 | BROCA CARBIDE N°702 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 64 | BROCA CARBIDE N°702 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 65 | BROCA CARBIDE N°703 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | KAVO KERR | |
| 66 | BROCA CARBIDE N°703 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 67 | BROCA CARBIDE N°703L PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 68 | BROCA CARBIDE N°8 PM. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS. | UNIDADE | ANGELUS. | |
| 69 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 01. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 70 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 71 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 72 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 03. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 73 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 03 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 74 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 75 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 76 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 05. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 77 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 05 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 78 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 79 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 80 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 07. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 81 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 07 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 82 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 83 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 08 HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 84 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº ½, AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 85 | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº ½ HASTE LONGA – HL. AÇO INOXIDÁVEL. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 93 | BROCA Nº245 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | KAVO KERR | |
| 94 | BROCA Nº329 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | KAVO KERR | |

| | | | | |
|-----|--|---------|--------------------------------|--|
| 95 | BROCA Nº330 PARA ALTA ROTAÇÃO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | KAVO KERR | |
| 98 | BROCA ZECRYA PARA ODONTOSSECÇÃO 151 CURTA. AÇO INOXIDÁVEL. MARCA ACEITÁVEL: MICRODONT | UNIDADE | MICRODONT ANGELUS | |
| 99 | BROCA ZECRYA PARA ODONTOSSECÇÃO 151 XL LONGA. AÇO INOXIDÁVEL. MARCA ACEITÁVEL: MICRODONT | UNIDADE | MICRODONT ANGELUS | |
| 100 | BROCAS LARGO PEESO Nº1 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 101 | BROCAS LARGO PEESO Nº2 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 102 | BROCAS LARGO PEESO Nº3 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM (AÇO INOXIDÁVEL). AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 103 | BROCAS LARGO PEESO Nº4 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 104 | BROCAS LARGO PEESO Nº5 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 105 | BROCAS LARGO PEESO Nº6 PARA BAIXA ROTAÇÃO 32MM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLAY SIRONA | |
| 106 | BROCAS PARA PEÇA RETA CARBIDE CILÍNDRICAS Nº703. EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | JET | |
| 107 | BROCAS PARA PEÇA RETA CARBIDE CILÍNDRICAS Nº704. EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | JET | |
| 108 | BROCAS PARA PEÇA RETA CARBIDE ESFÉRICAS Nº 06. EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | JET | |
| 109 | BROCAS PARA PEÇA RETA CARBIDE ESFÉRICAS Nº 08. EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | JET | |
| 110 | BROCAS PARA PEÇA RETA CARBIDE ESFÉRICAS Nº 10. EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, INOXIDÁVEL ESTERILIZÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | JET | |
| 111 | BRUNIDOR OVAL PARA AMÁLGAMA (OVO DE POMBO) CABEÇA PEQUENA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 112 | BRUNIDOR PARA AMÁLGAMA Nº 6, CABEÇA PEQUENA. AÇO INOXIDÁVEL, APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 113 | CABO DE BISTURI Nº3, AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 114 | CABO PARA ESPELHO BUCAL SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA TESTE COM ESPELHO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 115 | CALCADOR DE HOLLEMBACK PARA AMÁLGAMA Nº01. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 116 | CALCADOR DE HOLLEMBACK PARA AMÁLGAMA Nº02. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 117 | CALCADOR DE HOLLEMBACK PARA AMÁLGAMA Nº04. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 118 | CALCADOR DE HOLLEMBACK PARA AMÁLGAMA Nº06. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 119 | CALCADOR DE PAIVA Nº 01 PONTA LONGA E FINA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 120 | CALCADOR DE PAIVA Nº 02 PONTA LONGA E FINA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 121 | CALCADOR DE PAIVA Nº 03 PONTA LONGA E FINA. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 122 | CALCADOR DE WARD PARA AMÁLGAMA Nº01. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 123 | CALCADOR DE WARD PARA AMÁLGAMA Nº02. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 124 | CALCADOR DE WARD PARA AMÁLGAMA Nº03. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 125 | CALCADOR DE WARD PARA AMÁLGAMA Nº05. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |

| | | | | |
|-----|---|---------|------------------------|--|
| 127 | CÁPSULA PARA AMALGAMADOR COM 1 PORÇÃO. PRESA REGULAR. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | SDI GS80 | |
| 128 | CÁPSULA PARA AMALGAMADOR COM 2 PORÇÕES. PRESA REGULAR. COMPOSIÇÃO: 40% DE PRATA, 31,3% DE ESTANHO, 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | SDI GS80 | |
| 129 | CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL (CAIXA COM UMA BISNAGA COM 90GM DE BASE + 1 BISNAGA COM 90GM DE ACELERADOR). NÃO LIBERA CALOR. NÃO CONTÉM EUGENOL, SABOR OU ODORES DESAGRADÁVEL. NÃO OFERECE NENHUM DESCONFORTO AO PACIENTE E OFERECE PROTEÇÃO COMPROVADA PARA CASOS CIRÚRGICOS. DUREZA RESILIENTE, RESISTE À FRATURAS OU RUPTURAS. EXCELENTE PARA ADAPTAR FIOS DE TODOS OS TAMANHOS E ESPESSURAS. SUA SUPERFÍCIE TEM TEXTURA MACIA E PERMITE A APLICAÇÃO DO PRODUTO RENTE AOS DENTES E A GENGIVA PROTEGENDO O LOCAL TRAUMATIZADO. (VALIDADE ESTENDIDA 2 ANOS). APRESENTAR AMOSTRA E BULA PARA CONFERÊNCIA. | UNIDADE | MAQUIRA PERICEM | |
| 132 | CIMENTO ENDODÔNTICO (CONJ. PO 12GM +LIQ 10ML). APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAI, RADIOPAZIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. COMPOSIÇÃO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BOARIO EBORATO DE SÓDIO ENDOFIL LIQUIDO: EUGENOL, ÓLEO DEAMENDOAS E BHT. TEMPO DE PRESA 20 MINUTOS. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | DENTPLSY ENDOFIL | |
| 133 | CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO KIT COM UM FRASCO PÓ 8G + 1 TUBO DE RESINA 9G. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | DENTSPLY SEALER 26 | |
| 135 | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO – KIT COM PÓ E LIQUIDO –AUTOPOLIMERIZÁVEL. ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA, DISPENSA. DEVIDO À SUA COMPOSIÇÃO, APRESENTA BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO, ESTABILIDADE DE COR E TRANSLUCIDEZ ADEQUADA A UM MATERIAL ESTÉTICO RESTAURADOR. ALTA LIBERAÇÃO DE FLÚOR E O EQUILÍBRIO DO PH AUXILIAM NA PROFILAXIA DENTAL. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | VIDRION R PLUS | FGM MAQUIRA- não tem boa consistência, fica esfarelado, não tem boa aderência. |
| 136 | CINZEL DE OCHSENBEIN Nº01 INOX. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MILLENIUM/ GOLGRAN | |
| 139 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN #55,25MM (AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLY | |
| 140 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN #70,25MM (AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLY | |
| 141 | CONDENSADOR DE GUTA PERCHA MCSPADDEN#60, 25 MM (AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MAILLEFER/ DENTSPLY | |
| 143 | CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA PUSH BUTTON. ROTAÇÃO MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE TRAVA. SPRAY ÚNICO EXTERNO. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. PESO MÁXIMO 43G. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. MÍNIMO DE 5.000 RPM E MÁXIMO DE 20.000 RPM. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES. REGISTRO ANVISA. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | SCHUSTER T20 | |
| 144 | CUBA DE ULTRASSOM. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TANQUE CONSTRUÍDO COM CUBA DE INOX COM CAPACIDADE TOTAL DE 2,50 LITROS. TAMPA VISUALIZADORA REMOVÍVEL E TRANSPARENTE. MÍNIMO 5 CICLOS DE LIMPEZA. OPÇÃO DE AQUECIMENTO. VISOR DIGITAL LCD OU LED COM INDICAÇÃO DE TEMPO DE FUNCIONAMENTO. AJUSTE DE DIFERENTES TEMPOS DE FUNCIONAMENTO. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. | UNIDADE | CRISTÓFOLI | |

| | | | | |
|-----|--|---------|-------------------|--|
| | REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | | | |
| 152 | CURETA DE LUCAS #85 COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 153 | CURETA DE LUCAS #87 COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO. MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 154 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY 1-2, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 155 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY 3-4, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 156 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY 9-10, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 157 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY N°11-12, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 158 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY N°7-8, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 159 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 160 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 161 | CURETA PERIODONTAL MCCALL 13/14, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 162 | CURETA PERIODONTAL MCCALL N°17/18, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 163 | CURETA PERIODONTAL MCCALL N°19/20, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 164 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 11/12, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 165 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº 7/9, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 166 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº1/10, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 167 | CURETA PERIODONTAL MCCALL Nº4/8, COM CABO OCO CONFECCIONADA COM LIGA DE AÇO EXCLUSIVA, COM ALTO TEOR DE CARBONO E CROMO.MARCAS ACEITÁVEIS: GOLGRAN/MILENNIUM | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |
| 168 | CURETA PERIODONTIA PONTA MORSE 0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENIUN/GOLGRAN | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 169 | DESCOLADOR DE MOLT Nº1. CABO OCO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 170 | DESCOLADOR DE MOLT Nº2.CABO OCO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 171 | DESCOLADOR DE MOLT Nº2/4.CABO OCO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 172 | DESCOLADOR DE MOLT Nº9.CABO OCO. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 173 | DESCOLADOR FREER. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 175 | DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 04 LITROS. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DO RESERVATÓRIO. TEMPO PARA DESTILAR 150 ML DE ÁGUA: 19 MINUTOS. TEMPO PARA DESTILAR 300 ML DE ÁGUA: 37 MINUTOS. TEMPO DE DESTILAÇÃO DE 4 HORAS PARA DESTILAR 4LITROS(MÉDIA DE 600ML/HORA). ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | CRISTÓFOLI | |
| 177 | DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESINA COM 24 UN + MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO NO MANDRIL 8 A 12MM. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | FGM DIAMOND FLEX | |
| 181 | DISCOS DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES COM GRANULAÇÃO FINA, MÉDIA E GROSSA COM MANDRIL DE PRESSÃO. EMBALAGEM COM 120 DISCOS SORTIDOS. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALISAR GRANULAÇÃO. | EMBALAGE M COM 120 DISCOS | 3M | |
| 184 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº11 ½ (AÇO INOXIDÁVEL). APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 185 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº14 (AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 186 | ESCAVADOR DE DENTINA Nº5 (AÇO INOXIDÁVEL) APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 187 | ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. (COM PROTEÇÃO DE CERDAS) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MEDFIO | |
| 188 | ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABO TEXTURIZADO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. (COM PROTEÇÃO DE CERDAS) APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | | MEDFIO- Não tem cabo texturizado. |
| 189 | ESCOVA DENTAL PARA BEBÊ, CERDAS DE NYLON EXTRA MACIA, ALTURA DAS CERDAS MAX. 8MM, CABEÇA PEQUENA LARGURA MÁX. 10MM E COMPRIMENTO 15MM, TAMANHO 13CM, COM TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, CABO TEXTURIZADO. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE(COM PROTEÇÃO DE CERDAS). APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MEDFIO- FLOPPY CABO TEXTURIZADO. | |
| 194 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº3S. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 197 | ESPÁTULA DE TITÂNIO PARA INSERÇÃO DE RESINA COMPOSTA RESINA Nº 1/2 SUPRA FILL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MILLENIU/GOLGRAN - NÃO TEM NA LISTA | |

| | | | | |
|-----|--|-------------|--------------------------|--|
| | | | VEIO AMOSTRA FÍSICA. | |
| 203 | ESPÁTULA DUPLA 07 CABO OITAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 204 | ESPÁTULA DUPLA 31 CABO OITAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 205 | ESPÁTULA METÁLICA Nº 24 APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 206 | ESPÁTULA METÁLICA Nº 36 APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 207 | ESPÁTULA METÁLICA Nº70 APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 208 | ESPÁTULA METÁLICA Nº72 APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 209 | ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | BARASCH | |
| 212 | EXTIRPA NERVOS N º 01- CABO BRANCO – CAIXA COM 10 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA | CAIXA 10 UN | MK LIFE | |
| 213 | EXTIRPA NERVOS N º 02- CABO AMARELO – CAIXA COM 10 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA | CAIXA 10 UN | MK LIFE | |
| 214 | EXTIRPA NERVOS N º 03- CABO VERMELHO – CAIXA COM 10 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA | CAIXA 10 UN | MK LIFE | |
| 221 | FITA ADESIVA HOSPITALAR DE PAPEL CRESADO PARA AUTOCLAVE 19MM X 30. INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 - ISO 11140-1. PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO A SEREM ESTERILIZADOS EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. A VIRAGEM OCORRE EM LISTAS NEGRAS BEM IDENTIFICÁVEIS, APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM. MEDIDA: 19MMX30M. (VALIDADE ESTENDIDA, DOIS ANOS)- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | | CIEX- não tem aderência para o processo de autoclavagem. |
| 222 | FÓRCEPS ADULTO Nº69. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 223 | FÓRCEPS ADULTO Nº 1. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 224 | FÓRCEPS ADULTO Nº150. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 225 | FÓRCEPS ADULTO Nº151. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 226 | FÓRCEPS ADULTO Nº16. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 227 | FÓRCEPS ADULTO Nº17. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 228 | FÓRCEPS ADULTO Nº18L. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 229 | FÓRCEPS ADULTO Nº18R. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 230 | FÓRCEPS ADULTO Nº21. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 231 | FÓRCEPS ADULTO Nº65. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 232 | FÓRCEPS INFANTIL Nº21. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 233 | FÓRCEPS INFANTIL Nº1. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 234 | FÓRCEPS INFANTIL Nº150. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 235 | FÓRCEPS INFANTIL Nº151. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 236 | FÓRCEPS INFANTIL Nº27. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 237 | FORCEPS Nº68. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 238 | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA USO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DISPLAY DIGITAL. POTÊNCIA DE LUZ: POLIMERIZAÇÃO: 1250MW/CM, MODO ORTHO: 1900MW/CM, MODO HIGH: 2500MW/CM. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO: 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS, COM BIP A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. COMPRIMENTO DE ONDA DE LUZ: 385NM A 515NM. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. LENTE DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES | UNIDADE | SCHUSTER Emitter NOW DUO | |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|---|--|
| | DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | | | |
| 240 | FRESA DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE E AJUSTE DE PRÓTESE DENTÁRIO Nº 1251 DE CORTE CRUZADO MÉDIO APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | AMERICAN BURS | |
| 241 | FRESA DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE E AJUSTE DE PRÓTESE DENTÁRIO Nº 1502 APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | AMERICAN BURS | |
| 242 | FRESA DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE E AJUSTE DE PRÓTESE DENTÁRIO Nº 1503 APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | AMERICAN BURS | |
| 243 | FRESA DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE E AJUSTE DE PRÓTESE DENTÁRIO Nº 1571 APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | AMERICAN BURS | |
| 244 | FRESA DE TUNGSTÊNIO PARA DESGASTE E AJUSTE DE PRÓTESE DENTÁRIO Nº 1610 APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | AMERICAN BURS | |
| 248 | GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 10 X 10CM E 20 X 40CM DE ABERTURA, COM 5 DOBRAS DE 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO COM PESO MÍNIMO DE 450GM POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES NA NBR 13,843, EMBALADA EM PACOTES COM 10 UNIDADES POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). APRESENTAR AMOSTRA | PACOTE 10 UN | | AMED HERIKA PREMIUN- medica aberta de 18x38cm não atende a medida solicitada no descritivo do item. |
| 249 | GAZE HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO 7,5X7,5CM E 15X30CM ABERTA, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, COM PESO MÍNIMO DE 450G POR PACOTE, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843, EMBALADA EM PACOTES COM 500 PEÇAS POR PACOTE. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). APRESENTAR AMOSTRA | PACOTE 500 UN | MELHORMED | |
| 251 | GENGIVÓTOMO KIRKLAND #15/16 APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MILLENIU/GOLGRAN | |
| 252 | GENGIVÓTOMO ORBAN ½ APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | MILLENIU/GOLGRAN | |
| 253 | GESSO PEDRA TIPO III. GESSO PEDRA DE ENDURECIMENTO RÁPIDO. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA MODELOS DE PRECISÃO. ENDURECIMENTO INICIAL: 8 A 10MINUTOS. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. ÓTIMO VAZAMENTO EM QUALQUER MOLDE. APRESENTAR AMOSTRA. | EMBALAGE M 1,00 KG | | ASFER- ultrapassa o tempo de presa inicial (8-15) |
| 254 | GESSO PEDRA TIPO IV. GESSO PEDRA DE ENDURECIMENTO RÁPIDO. ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA MODELOS DE PRECISÃO. TEMPO DA PRESA INICIAL: 8 A 10 MINUTOS. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. ÓTIMO VAZAMENTO EM QUALQUER MOLDE. APRESENTAR AMOSTRA. | EMBALAGE M 1,00 KG | | ASFER- ultrapassa o tempo de presa (8-12). |
| 256 | KIT ADULTO DE POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS COM INDICADOR PARA MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS, INDICADOR PARA MOLARES SUPERIORES DIREITOS E INDICADOR PARA INCISIVOS. APRESENTAR AMOSTRA. | KIT | | MAQUIRA- Os posicionadores quando deixados em álcool descamam, soltam uma película, a parte que prende a película do RX ficou tão fina que não consegue sustentar a mesma. O posicionador descascou inteiro. |
| 257 | KIT DE ESCOVAÇÃO ADULTO, COM CREME DENTAL COM FLUÓR 90G, 1500PPM CERTIFICADO PELA ABO, ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS CERTIFICADO PELA ABO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996, FIO DENTAL DE NO MÍNIMO 25M ENCERADO E COM AROMA. ESTOJO RÍGIDO DE PLÁSTICO LISO DE NO MÍNIMO 20CMX 6,6CM X 2,5CM DE ALTURA COM ABERTURA LATERAL – CORES SORTIDAS. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | ESCOVA DENTAL- MED FIO EXTRA MACIA FIO DENTAL- HIGIX CREME DENTAL- FREEDENT | |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|---|--|
| 258 | KIT DE ESCOVAÇÃO INFANTIL, COM CREME DENTAL COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM 50G CERTIFICADO PELA ABO, ESCOVA DENTAL COM CERDAS DE NYLON EXTRA MACIAS, CABO TEXTURIZADO, CABEÇA PEQUENA, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS CERTIFICADO PELA ABO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº97 DE 26 DE JUNHO DE 1996, FIO DENTAL DE NO MÍNIMO 25M ENCERADO E COM AROMA. ESTOJO RÍGIDO DE PLÁSTICO LISO DE NO MÍNIMO 20CMX 6,6CM X 2,5CM DE ALTURA COM ABERTURA LATERAL – CORES SORTIDAS. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | ESCOVA DENTAL-MED FIO FLOPPY CABO TEXTURIZADO CREME DENTA-FREEDENT FIO DENTAL-HIGIX | |
| 259 | KIT ESCOVAÇÃO ADULTO (CREME DENTAL 90GR COM FLÚOR 1500PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 90GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | ESCOVA DENTAL-MED FIO EXTRA MACIA FIO DENTAL- HIGIX CREME DENTAL-FREEDENT | |
| 260 | KIT ESCOVAÇÃO INFANTIL (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR MÍNIMO 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | ESCOVA DENTAL-MED FIO FLOPPY CABO TEXTURIZADO CREME DENTA-FREEDENT FIO DENTAL-HIGIX | |
| 261 | KIT ESCOVAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (CREME DENTAL 50GR COM FLÚOR 1100PPM APRESENTAR CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA), FIO DENTAL DE 25M E ESCOVA DENTAL DE CERDAS EXTRA MACIAS, CABEÇA PEQUENA, CABO TEXTURIZADO, ESTOJO PLÁSTICO COM UM LADO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO POR BOTÃO DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR UM CREME DENTAL 50GR, UMA ESCOVA DENTAL E UM FIO DENTAL DE 25M. APRESENTAR AMOSTRA | KIT | ESCOVA DENTAL-MED FIO FLOPPY CABO TEXTURIZADO CREME DENTA-FREEDENT FIO DENTAL-HIGIX | |
| 262 | KIT POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS INFANTIL PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. APRESENTAR AMOSTRA. | KIT | DENTSPLY SIRONA | MAQUIRA- Os posicionadores quando deixados em álcool descamam, soltam uma película, a parte que prende a película do RX ficou tão fina que não consegue sustentar a mesma. O posicionador descascou inteiro. |
| 263 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, ESPESSURA MÉDIA, TAMANHO 13,5X13,5CM. CAIXA COM 26UN. APRESENTAR AMOSTRA. | CAIXA 26 UN | MADEITEX | |
| 264 | LIMA DE ENDODONTIA NÚMERO 35 TIPO K, 21 MM, K-FILE. KIT COM 6 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | EMBALAGEM COM 6UN | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 265 | LIMA DE ENDODONTIA Nº10 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----------------|--|
| 266 | LIMA DE ENDODONTIA Nº10 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 267 | LIMA DE ENDODONTIA Nº15 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 268 | LIMA DE ENDODONTIA Nº15 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 269 | LIMA DE ENDODONTIA Nº20 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 270 | LIMA DE ENDODONTIA Nº20 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 271 | LIMA DE ENDODONTIA Nº25 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 272 | LIMA DE ENDODONTIA Nº25 TIPO K 25 MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 273 | LIMA DE ENDODONTIA Nº30 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |

| | | | | |
|-----|---|-----|-----------------|--|
| 274 | LIMA DE ENDODONTIA Nº30 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 275 | LIMA DE ENDODONTIA Nº35 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 276 | LIMA DE ENDODONTIA Nº40 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 277 | LIMA DE ENDODONTIA Nº40 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 278 | LIMA DE ENDODONTIA Nº45 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 279 | LIMA DE ENDODONTIA Nº8 TIPO K 21MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 280 | LIMA DE ENDODONTIA Nº8 TIPO K 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 281 | LIMA DE ENDODONTIA PRIMEIRA SÉRIE, 25MM. KIT COM 6 UNIDADES (HEDSTROM) APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | |
| 282 | LIMA DE ENDODONTIA PRIMEIRA SÉRIE, 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|-----------------|--|
| | DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | | | |
| 284 | LIMA DE ENDODONTIA PRIMEIRA SÉRIE, 31MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 285 | LIMA DE ENDODONTIA SEGUNDA SÉRIE, 25MM. KIT COM 6 UNIDADES (HEDSTROM) APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | |
| 286 | LIMA DE ENDODONTIA SEGUNDA SÉRIE, 25MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 287 | LIMA DE ENDODONTIA SEGUNDA SÉRIE, 31MM. KIT COM 6 UNIDADES (HEDSTROM) APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | |
| 288 | LIMA DE ENDODONTIA SEGUNDA SÉRIE, 31MM. KIT COM 6 UNIDADES K-FILE. INSTRUMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL FABRICADO POR TORÇÃO. SUA PARTE ATIVA TEM 16MM E CONICIDADE (TAPER). 02. INDICADA PARA O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DE CANAIS RADICULARES, POR MEIO DE ALARGAMENTO E LIMPEZA DOS MESMOS. POSSUI ALTO PODER DE CORTE, RESISTÊNCIA E BOA FLEXIBILIDADE. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY SIRONA | TDK- lima quebra com muita facilidade. |
| 289 | LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE PARA SER USADA NO APARELHO X SMART PLUS. KIT COM 6 LIMAS 25MM APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY | |
| 290 | LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE PARA SER USADA NO APARELHO X SMART PLUS. KIT COM 6 LIMAS 31MM APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY | |
| 291 | LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM MOVIMENTO SENTIDO HORÁRIO PARA SER USADA NO APARELHO X SMART PLUS. KIT COM 6 LIMAS 25MM APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY | |
| 292 | LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA COM MOVIMENTO SENTIDO HORÁRIO PARA SER USADA NO APARELHO X SMART PLUS. KIT COM 6 LIMAS 31MM APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | KIT | DENTSPLY | |
| 293 | LIMA ÓSSEA SELDIN NÚMERO 11 EM AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | UNIDADE | DENTSPLY | |
| 294 | LIMA PARA USO DE MOVIMENTO RECÍPROCANTE, EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL, POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM) LIMA# 35/04: IDEAL PARA CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. PODEM SER UTILIZADAS COMO LIMA ÚNICA OU EM SEQUÊNCIA DE 3. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, PONTA INATIVA, TAPER H 35/04, 25MM. BLISTER COM 3 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | BLISTER COM 3 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 295 | LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECÍPROCANTE EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL, POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). LIMA #15/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES | BLISTER COM 3 UNIDADES | DENTSPLY | |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|----------|--|
| | SUPERIORES. PODEM SER UTILIZADAS COMO LIMA ÚNICA OU EM SEQUÊNCIA DE 3. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, PONTA INATIVA, TAPER #15/06. 25MM. CONTÉM 03 UNIDADES POR BLISTER. MARCAS ACEITÁVEIS: MKLIFE | | | |
| 296 | LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECÍPROCANTE EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL, POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). LIMA #20/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. PODEM SER UTILIZADAS COMO LIMA ÚNICA OU EM SEQUÊNCIA DE 3. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, PONTA INATIVA, TAPER #20/06. 25MM. CONTÉM 03 UNIDADES POR BLISTER. MARCAS ACEITÁVEIS: MKLIFE | BLISTER COM 3 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 297 | LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECÍPROCANTE EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL, POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). LIMA #25/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. PODEM SER UTILIZADAS COMO LIMA ÚNICA OU EM SEQUÊNCIA DE 3. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, PONTA INATIVA, TAPER #25/06. 25MM. CONTÉM 03 UNIDADES POR BLISTER. MARCAS ACEITÁVEIS: MKLIFE | BLISTER COM 3 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 298 | LIMA PARA USO EM MOVIMENTO RECÍPROCANTE EXCELENTE PODER DE CORTE E RESISTÊNCIA FLEXURAL, POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE BLUE COM CONTROLE DE MEMÓRIA (CM). LIMA #40/06: IDEAL PARA O CANAL PALATINO DE MOLARES SUPERIORES. PODEM SER UTILIZADAS COMO LIMA ÚNICA OU EM SEQUÊNCIA DE 3. SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, PONTA INATIVA, TAPER #40/06. 25MM. CONTÉM 03 UNIDADES POR BLISTER. MARCAS ACEITÁVEIS: MKLIFE | BLISTER COM 3 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 299 | LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL 21 MM. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | EMBALAGE M COM 6UN | DENTSPLY | |
| 300 | LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL 25 MM. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | EMBALAGE M COM 6UN | DENTSPLY | |
| 301 | LIMA ROTATÓRIA PROTAPER UNIVERSAL 31 MM. EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | EMBALAGE M COM 6UN | DENTSPLY | |
| 302 | LIMAS DE PLÁSTICO QUE PROMOVEM A LIMPEZA DAS PAREDES DOS SISTEMAS DE CANAIS RADICULARES ATRAVÉS DA AGITAÇÃO MECÂNICA DAS SUBSTÂNCIAS IRRIGADORAS. BLISTER COM 6 UNIDADES APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | BLISTER 6 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 303 | LIMAS MANUAIS NI-TI: EMBALAGEM COM 06 UNIDADES, 25MM 15-40. LIMAS MANUAIS FABRICADAS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO. DEVEM SER EMPREGADOS NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS COM CURVATURA MUITO ACENTUADA. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | EMBALAGE M 6 UN | DENTSPLY | |
| 304 | LIMAS MANUAIS TIPO C: EMBALAGEM COM 6 UNIDADES, 25MM 15-40. LIMAS ESTÉREIS, FLEXÍVEIS, RESISTENTES, COM NÚCLEO EM NITI. POSSUEM SECÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL, PARA UM CORTE SEGURO E EFICIENTE. MARCAS ACEITÁVEIS: ANGELUS | EMBALAGE M 6 UN | DENTSPLY | |
| 305 | LIMAS RECÍPROCANTE RESTRATAMENTO 25MM, TAPER #50, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM HÉLICE DUPLA, TAMBÉM INDICADA PARA DESOBTURAÇÃO DE CANAIS, EM RESTRATAMENTO. CONTÉM 04 UNIDADES. MARCAS ACEITÁVEIS: MKLIFE | BLISTER COM 4 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 306 | LIMAS ROTATÓRIAS EM NITI CM (CONTROLE DE MEMÓRIA) BLUE. POSSUEM TRATAMENTO TÉRMICO DE SUPERFÍCIE COM CONTROLE DE MEMÓRIA. BLISTER COM 4 LIMAS SORTIDAS SECÇÃO TRANSVERSAL 25MM (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) APRESENTAR AMOSTRA PARA ANALIZAR RESISTÊNCIA | BLISTER COM 4 UNIDADES | DENTSPLY | |
| 307 | LÍQUIDO FIXADOR PARA RADIOGRAFIAS. EMBALAGEM COM 500ML. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTAR FIXAÇÃO | EMBALAGE M 500ML | KULZER | |
| 308 | LÍQUIDO REVELADOR PARA RADIOGRAFIA. EMBALAGEM COM 500ML. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTAR REVELAÇÃO | EMBALAGE M 500ML | KULZER | |

| | | | | |
|-----|--|--------------|------------------|--|
| 309 | LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO ELETRÔNICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA(DISPLAY) DE 4,5, COLORIDA, DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO QUE INDICA LOCALIZAÇÃO EXATA DA LIMA COM BARRA INDICADORA. OPERA DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SÃO NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS. BASE DE APOIO EM ALUMÍNIO. CORPO INJETADO EM ABS. INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL. INDICADOR DE NÍVEL DE (BATERIA) CARGA NO PAINEL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. CALIBRAGEM TOTALMENTE AUTOMÁTICA. EQUIPAMENTO ENERGIZADO POR UMA BATERIA RECARREGÁVEL. DEVE ACOMPANHAR APARELHO 4 CLIPES LABIAIS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | SCHUSTER FINEPEX | |
| 310 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO PP TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/PREMIUM QUALITY | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 311 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO G NÃO TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCAS ACEITÁVEIS: SUPER MAX/PREMIUM QUALITY | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 312 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO G TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/PREMIUM QUALITY. | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 313 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO M TALCADA CAIXA COM 100 UM APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/PREMIUM QUALITY | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 314 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS – TAMANHO P TALCADA CAIXA COM 100 UNID. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/PREMIUM QUALITY. | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 315 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5. MARCA ACEITÁVEL: DESCARPACK/CIRURGICA, SUPERMAX, MARITEX | PAR | MARITEX | |
| 316 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5.MARCA ACEITÁVEL: DESCARPACK/CIRURGICA. SUPERMAX, MARITEX | PAR | MARITEX | |
| 317 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0.MARCA ACEITÁVEL: DESCARPACK/CIRURGICA, SUPERMAX, MARITEX | PAR | MARITEX | |
| 318 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5 MARCAS ACEITÁVEIS: DESCARPACK/CIRURGICA, SUPERMAX, MARITEX | PAR | MARITEX | |
| 319 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº8,0. MARCA ACEITÁVEL: DESCARPACK/CIRURGICA, SUPERMAX, MARITEX | PAR | MARITEX | |
| 320 | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M NÃO TALCADA CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPER MAX/PREMIUM QUALITY. | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 321 | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO P NÃO TALCADA CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPER MAX/PREMIUM QUALITY. | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 322 | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO PP NÃO TALCADA CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPER MAX/PREMIUM QUALITY. | CAIXA 100 UN | | NUGARD- luvas rasgam com muita facilidade. |
| 323 | LUVAS NITRILICA TAM G. CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/NITRÍLICA, MEDIX. | CAIXA 100 UN | NUGARD/AZUL | |
| 324 | LUVAS NITRILICA TAM M. CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/NITRÍLICA, MEDIX | CAIXA 100 UN | NUGARD/AZUL | |
| 325 | LUVAS NITRILICA TAM P. CAIXA COM 100 UNID. MARCA ACEITÁVEL: SUPERMAX/NITRÍLICA, MEDIX. | CAIXA 100 UN | NUGARD/AZUL | |
| 328 | MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO INTERMEDIÁRIO – KIT PÓ E LIQUIDO COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. KIT APRESENTANDO PÓ (ÓXIDO DE ZINCO E POLIMETACRILATO DE METILA) E LÍQUIDO (EUGENOL 99,5%, ÁC. ACÉTICO 0,5%), FRASCO | KIT | DENTSPLY IRM | |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------|--|
| | COM 15ML APRESENTAR AMOSTRA E APRESENTAR BULA PARA COMPROVAÇÃO | | | |
| 329 | MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO PRONTO, COM FLÚOR. EMBALAGEM COM TAMPAS ROSQUEÁVELS CONTENDO 25G. APRESENTAR AMOSTRA. | EMBALAGEM M 25 UN | MAQUIRA OBTUR | |
| 330 | MICROMOTOR ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTAÇÃO DE ATÉ 20 000 RPM. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. ENCAIXE UNIVERSAL PARA CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. SISTEMA DE SPRAY EXTERNO. REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO NO CORPO DO MICROMOTOR. CONSUMO DE AR 52L/MIN. PESO MAX. 77G. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES. REGISTRO ANVISA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃO INTERNA. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | UNIDADE | SCHUSTER X10 | |
| 337 | PASTA ZINCO ENÓLICA, BASE + CATALISADOR MOLDE ESTÁVEL POR MAIS DE 30 DIAS. COMPOSIÇÃO SUAVE, EVITANDO QUEIMADURAS NA MUCOSA DO PACIENTE. ÓTIMO CONTROLE DA FLUIDEZ. FÁCIL DE MANIPULAR. ÓTIMA ADESÃO À MOLDEIRA. PERFEITA REPRODUÇÃO DE DETALHES DA MUCOSA BUCAL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | LYSANDA | |
| 338 | PEÇA RETA ODONTOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. DEVE ATINGIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. FIXAÇÃO DA BROCA ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL. SPRAY ÚNICO EXTERNO, DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA. TRANSMISSÃO 1:1. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 50 GRAMAS. BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. AMOSTRA ATRAVÉS DE PROSPECTOS/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. | UNIDADE | SCHUSTER P10 | |
| 339 | PINÇA ADSON 12CM COM SERRILHA - APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 340 | PINÇA ALLIS 15 CM- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 342 | PINÇA CRILLE CURVA 14 CM. APRESENTAR AMOSTRA | | GOLGRAN | |
| 343 | PINÇA CLÍNICA Nº318- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 344 | PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA 12CM- AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 345 | PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA 12CM- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 346 | PINÇA KELLY 12CM RETA- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 347 | PINÇA PORTA AGULHA CASTROVIEJO RETO 14CM COM TRAVA E WIDIA. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 348 | PINÇA PORTA AGULHA MAYOHEGAR COM WIDIA 14CM- APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 354 | PONTA DIAMANTADA Nº2200FF PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND. | UNIDADE | KG DIAMOND | |
| 355 | PONTA DIAMANTADA Nº 1190FF PARA ACABAMENTO DE RESINA. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND. | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 356 | PONTA DIAMANTADA Nº 3168G PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 357 | PONTA DIAMANTADA Nº 4138G PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 358 | PONTA DIAMANTADA Nº1011 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 359 | PONTA DIAMANTADA Nº1012 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 360 | PONTA DIAMANTADA Nº1012 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 361 | PONTA DIAMANTADA Nº1014 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 362 | PONTA DIAMANTADA Nº1014HL PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 363 | PONTA DIAMANTADA Nº1015 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |

| | | | | |
|-----|---|---------|-------------|--|
| 364 | PONTA DIAMANTADA Nº1016 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 365 | PONTA DIAMANTADA Nº1016HL PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 366 | PONTA DIAMANTADA Nº1031 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 367 | PONTA DIAMANTADA Nº1032 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 368 | PONTA DIAMANTADA Nº1034 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 369 | PONTA DIAMANTADA Nº1035 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 370 | PONTA DIAMANTADA Nº1036 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 371 | PONTA DIAMANTADA Nº1046 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 372 | PONTA DIAMANTADA Nº1047 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 373 | PONTA DIAMANTADA Nº1090 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 374 | PONTA DIAMANTADA Nº1091 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 375 | PONTA DIAMANTADA Nº1092 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 376 | PONTA DIAMANTADA Nº1093F PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 377 | PONTA DIAMANTADA Nº1094 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 378 | PONTA DIAMANTADA Nº1097 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 379 | PONTA DIAMANTADA Nº1111FF PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 380 | PONTA DIAMANTADA Nº1190F PARA ACABAMENTO DE RESINA. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND. | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 381 | PONTA DIAMANTADA Nº1235 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 382 | PONTA DIAMANTADA Nº1342 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 383 | PONTA DIAMANTADA Nº2082 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 384 | PONTA DIAMANTADA Nº2083 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 385 | PONTA DIAMANTADA Nº2131 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 386 | PONTA DIAMANTADA Nº2134 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 387 | PONTA DIAMANTADA Nº2135 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 388 | PONTA DIAMANTADA Nº2200 PARA ALTA ROTAÇÃO. MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 389 | PONTA DIAMANTADA Nº3018 HASTE LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 390 | PONTA DIAMANTADA Nº3018 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 391 | PONTA DIAMANTADA Nº3070 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 392 | PONTA DIAMANTADA Nº3080 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 393 | PONTA DIAMANTADA Nº3082 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 394 | PONTA DIAMANTADA Nº3118 PARA ACABAMENTO DE RESINA.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |

| | | | | |
|-----|--|------------------|-----------------------|--|
| 395 | PONTA DIAMANTADA Nº3118F PARA ACABAMENTO DE RESINA.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 396 | PONTA DIAMANTADA Nº3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 397 | PONTA DIAMANTADA Nº3168 PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 398 | PONTA DIAMANTADA Nº3168F PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 399 | PONTA DIAMANTADA Nº3168FF PARA ALTA ROTAÇÃO.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 400 | PONTA DIAMANTADA Nº3195 PARA ACABAMENTO DE RESINA.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 401 | PONTA DIAMANTADA Nº3195F PARA ACABAMENTO DE RESINA SERIE PRATEADA.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 402 | PONTA DIAMANTADA Nº3195FF PARA ACABAMENTO DE RESINA SERIE DOURADA.MARCAS ACEITÁVEIS: AMERICAN BURRS, KG DIAMOND | UNIDADE | KG DIAMOND. | |
| 406 | PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER- T1-S, T2-S, T3-S, T4-S, T5-S. MARCA ACEITÁVEL: MICRODONT | UNIDADE | SHUSTER | |
| 413 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE #25/06. MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | META BIOMED | |
| 414 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº15 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 415 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº20 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 416 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº25 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 417 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº30 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 418 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº35 COM 120 PONTA.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 419 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº40 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 420 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE Nº45 COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 421 | PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA SERIE – Nº45 A 80 - COM 120 PONTAS.MARCA ACEITÁVEL: META BIOMED | CAIXA COM 120 UN | TANARI META BIOMED | |
| 430 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA A1 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 431 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA A2 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 432 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA A3 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM) DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 433 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA A3,5 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO | EMBALAGE M 4G | KULZER | |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--------|--|
| | ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC. | | | |
| 434 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA A4 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 435 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA B1 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 436 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA B2 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 437 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA C3 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 438 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA C4 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 439 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA OA2 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 440 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA OA3 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 441 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA OA3,5 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | EMBALAGE M 4G | KULZER | |
| 442 | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICRO-HÍBRIDA OB2 PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES E MATRIZ ORGÂNICA COM BASE EM BIS-GMA E QUE CONTENHA 58% DO SEU VOLUME DE PARTÍCULAS DE CARGA. VIDRO BÁRIO | EMBALAGE M 4G | KULZER | |

| | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------|--|
| | ALUMÍNIO FLUORETADO (0,02–2 MM). DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02–0,07 MM). EMBALAGEM CONTENDO 4G. MARCA ACEITÁVEL: KULZER/CHARISMA CLASSIC | | | |
| 447 | SONDA EXPLORADORA Nº5 AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 448 | SONDA EXPLORADORA RETA Nº 6, CABO OITAVADO. AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 449 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA. AÇO INOXIDÁVEL APRESENTAR AMOSTRA | UNIDADE | MILLENIUM/GOLGRAN | |
| 450 | SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA PACOTE COM 40 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA | PACOTE 40 UN | MAXCLEAN/QLB | |
| 451 | SUGADOR DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA CIRURGIA CAIXA COM 20 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA | CAIXA 20 UN | MAQUIRA | |
| 453 | TESOURA CIRÚRGICA DE CASTROVIEJO 11CM. AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 454 | TESOURA CIRÚRGICA RETA 12CM. AÇO INOXIDÁVEL. A APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 455 | TESOURA GOLDMAN FOX RETA AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 456 | TESOURA IRIS 11,5CM CURVA AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |
| 457 | TESOURA IRIS 11,5CM RETA AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAR AMOSTRA. | UNIDADE | GOLGRAN | |

Maravilha (SC), 15 de julho de 2024.

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente do CIGAMERIOS